

Garant
Zirkularfräser, Hartmetall, Typ: 12L

Bestelldaten

Bestellnummer	217252 12L
GTIN	4045197542670
Artikelklasse	21Q

Beschreibung
Hinweis:

Polygon-Fräsplatten Typ P12 / P16 / P26 Nr. 217255 – 217327.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: P12

kleinster Bohr-Ø D: 12 mm

Innen-Ø d₁: 7 mm

maximale Schnitttiefe S_{max}: 2,25 mm

Auskräglänge L₁: 32 mm

Gesamtlänge L_{ges}: 82 mm

Technische Beschreibung

Innen-Ø d ₁	7 mm
maximale Schnitttiefe S _{max}	2,35 mm
Schaft-Ø D _s h6	12 mm
Spannschrauben-Set	219832 (8IP; 1,0 Nm)
kleinster Bohr-Ø D	9,6 - 11,7 mm
Schaftausführung	zylindrisch
Gesamtlänge L _{ges}	82 mm
Auskräglänge L ₁	32 mm
Schaft	DIN 6535 HA

für Platten-Typ	P12
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	30 mm
Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219832
-------------------------------------	--------