



Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aufnahmegewinde M	M16
Schneiden-Ø D_c	32 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	58 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,46 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	25 mm

Ø D ₃	26 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------