

**Garant****Fräsplatte 90°, HB7720, maximale Frästiefe S<sub>max</sub>: 0,9mm**

### Bestelldaten

Bestellnummer	217490 0,9
GTIN	4045197217462
Artikelklasse	21C

### Technische Beschreibung

Plattenstärke E	2,34 mm
maximale Frästiefe S <sub>max</sub>	0,9 mm
Typ	04
Anzahl Schneiden Z	3
Außen-Ø D	7,9 mm
Sorte	HB7720
Produktart	Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N

Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	60 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	45 m/min	H
Stahl < 65 HRC	bedingt geeignet	35 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	120 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		