

**Garant****Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-Ø D: 57mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	217180 57
GTIN	4045197465726
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:****Mit einer Schneide (z = 1).****Hinweis:**

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende). GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Schaftausführung	Weldon
Anzahl Schneiden Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Programmiermaß e	9,55 mm
Senk-Ø D	57 mm
Mindest-Ø d <sub>min</sub>	39 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	40 mm
Auskräglänge L <sub>1</sub>	150 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	260158
Innenkühlung	ja
Gesamtlänge L	220 mm

Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Senker

---

## Zubehör

Spannschraube	219945
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219848