



## Fräs-Wendeschneidplatte BDGT 11T304 FR-JA, für Eckfräser, GW25, Typ: ALU



### Bestelldaten

Bestellnummer	227326 ALU
GTIN	4960664457854
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakte  $90^\circ$  bis  $a_p = 5,5$  mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,05 – 0,33 mm

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,05 – 0,33 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDGT 11T304 FR-JA
Sorte	GW25
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	700 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	250 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		