

Planfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD.., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:

Höchste Produktivität durch:

- Höchste Schnittgeschwindigkeit.
- · Höchste Vorschübe.
- · Kurze Bearbeitungszeiten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	16 mm
maximaler Außen-Ø D _{max}	24,2 mm
Auskraglänge L ₁	40 mm
Schaft-Ø D₅ h6	20 mm
Gesamtlänge L _{ges}	90 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219809 (8IP; 1,5 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SD 0903

Anzahl Schneiden Z	2
Rampingwinkel $\alpha_{\scriptscriptstyle max}$	2,12 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	40 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	46 mm
Rampinglänge L für $\alpha_{\scriptscriptstyle max}$	13,5 mm
\emptyset D ₃	24 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	45 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219809
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,5 N·m	211750 1,5