



Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 125/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Schneiden-Ø D_c	125 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	11
Rampingwinkel α_{\max}	0,1 Grad

Ramplinglänge L für α_{\max}	118 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------