



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 8/1mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 8/1
GTIN	4960664462728
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	16 mm
Schaft-Ø D_s h6	10 mm
Wendeplattenschraube	229706 (T6; 0,45 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Schneiden-Ø D_c	8 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Ramplinglänge L für α_{max}	4 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	14 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	13 mm
Ramplingwinkel α_{max}	2,86 Grad
Ø D_3	5 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229706
---------------	--------