



## Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/5XLmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227100 20/5XL
GTIN	4960664462810
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø  $D_c$ : 20 mm

Anzahl Schneiden Z: 5

maximale Schnitttiefe  $a_{p\max}$ : 6 mm

Auskräglänge  $L_1$ : 20 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 110 mm

Schaft-Ø  $D_s$  h6: 16 mm

### Technische Beschreibung

Schneiden-Ø $D_c$	20 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	110 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Auskräglänge $L_1$	20 mm
Anzahl Schneiden Z	5

Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	16 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	0,72 Grad
$\varnothing D_3$	17 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------