



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 21/4Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 21/4L
GTIN	4960664462841
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø D_c : 21 mm

Anzahl Schneiden Z: 4

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$: 6 mm

Auskraglänge L_1 : 20 mm

Gesamtlänge L_{ges} : 110 mm

Schaft-Ø D_s h6: 20 mm

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	6 mm
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Auskraglänge L_1	20 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Schneiden-Ø D_c	21 mm
Anzahl Schneiden Z	4

Rampinglänge L für α_{\max}	17 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	40 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,67 Grad
$\varnothing D_3$	18 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------