



## Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 25/2mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 227453 25/2   |
| GTIN          | 4960664526314 |
| Artikelklasse | 250           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten  $a_e$  bei gleicher Schnitttiefe  $a_p$  ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

### Technische Beschreibung

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Auskräglänge $L_1$                  | 46 mm               |
| ISO-Code Wendeschneidplatte         | BDMT 11T308         |
| Schaft-Ø $D_s$ h6                   | 25 mm               |
| Schneiden-Ø $D_c$                   | 25 mm               |
| effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$ | 2                   |
| Wendeplattenschraube                | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| passende Wendeschneidplatte         | BDMT 11T308         |
| maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$  | 37 mm               |
| Gesamtlänge $L_{ges}$               | 104 mm              |
| Anzahl Wendeschneidplatten          | 8                   |
| Schaftausführung                    | Weldonschaft        |
| Einstellwinkel $\kappa$             | 90 Grad             |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Innenkühlung   | ja        |
| Produktart     | Eckfräser |

---

## Zubehör

|               |        |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229708 |
|---------------|--------|