



Eckfräser 90° MECH11 mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Zeff: 32/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten a_e bei gleicher Schnitttiefe a_p ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s h6	32 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	46 mm
Auskraglänge L_1	55 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Gesamtlänge L_{ges}	117 mm
passende Wendeschneidplatte	BDMT 11T308
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Anzahl Wendeschneidplatten	10
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------