



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 24/3Lmm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 227300 24/3L |
| GTIN | 4960664460953 |
| Artikelklasse | 250 |

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------|
| Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Schaft-Ø D _s h6 | 20 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 120 mm |
| maximale Schnitttiefe a _{p max} | 10 mm |
| Auskräglänge L ₁ | 29 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 24 mm |
| passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 |
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Ramplinglänge L für α _{max} | 17 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D _{max} | 46 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D _{min} | 42 mm |
| Ramplingwinkel α _{max} | 0,67 Grad |
| Ø D ₃ | 18 mm |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Schaftausführung | Zylinderschaft |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Fräsverwendung | Eckfräsen |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Eckfräser |

Zubehör

| | |
|---------------|--------|
| Spannschraube | 229708 |
|---------------|--------|