

## Garant

### Fräsplatte für Innengewinde 60°, HB7720, Steigung: 0,5mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	218055 0,5
GTIN	4045197645531
Artikelklasse	21D

#### Beschreibung

##### Ausführung:

**Stabile** Fräsplatten für **hohe Vorschübe** und **hohe Produktivität**.

Einschneidig

##### Verwendung:

**Für metrische Innengewinde 60°** nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

##### Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).

Vorschub  $f_z = \text{HB 7720 in Stahl} < 750 \text{ N/mm}^2 = 0,25 \text{ mm / Zahn}$ .

Vorschub  $f_z = \text{HB 7735 in INOX} > 900 \text{ N/mm}^2 = 0,15 \text{ mm / Zahn}$ .

#### Technische Beschreibung

Innen-/Außenanwendung	Innen
Vollprofil	ja
Beschichtung	TiAlN
Gewindesteigung	0,5 mm

passend für Gewinde	M3
Anzahl Schneiden Z	40
Sorte	HB7720
Schneidstoff	HM
Gewindeart	MF
Gewindeart	M
Gewindeart	MF-LH
Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Plattengröße	19 mm
Schneidrichtung	rechts und links
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	80 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	40 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	70 m/min	K
CuZn	geeignet	120 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet	120 m/min	N

Uni	geeignet
nass maximal	geeignet