

**Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T302 ER-JS, für Eckfräser, CA6535, Typ: S****Bestelldaten**

Bestellnummer	227361 S
GTIN	4960664686186
Artikelklasse	25A

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakte  $90^\circ$  bis  $a_p = 5,5$  mm.

Eckenradius: 0,2 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,06 – 0,1 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,06 – 0,1 mm
Typ	S
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T302 ER-JS
Sorte	CA6535
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	30 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		