



## Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 17/2Lmm



### Bestelldaten

Bestellnummer	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Artikelklasse	250

### Beschreibung

#### Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Innenkühlung: ja

Schneiden-Ø  $D_c$ : 17 mm

Anzahl Schneiden Z: 2

maximale Schnitttiefe  $a_{p\max}$ : 10 mm

Auskräglänge  $L_1$ : 23 mm

Gesamtlänge  $L_{ges}$ : 100 mm

Schaft-Ø  $D_s$  h6: 16 mm

### Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	10 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	100 mm
Schneiden-Ø $D_c$	17 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Auskräglänge $L_1$	23 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	10 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	1,15 Grad
$\varnothing D_3$	11 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------