

Garant**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SD., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 63/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:**Höchste Produktivität durch:**

- **Höchste Schnittgeschwindigkeit.**
- **Höchste Vorschübe.**
- **Kurze Bearbeitungszeiten.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	71,2 mm
Schneiden-Ø D_c	63 mm

Ø D ₃	71 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 0903
Anzahl Schneiden Z	8
Rampingwinkel α _{max}	0,47 mm
Bohrzirkularfräsen a _p	1,5 mm
Ramplinglänge L für α _{max}	60,5 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	134 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	140 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219809
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,5 N·m	211750 1,5