



Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Auskraglänge L ₁	25 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 0703
Gesamtlänge L _{ges}	120 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
maximale Schnitttiefe a _{p max}	6 mm
Anzahl Schneiden Z	7
Rampinglänge L für α _{max}	21 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	47 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,55 Grad

Ø D ₃	22 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------