Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SEKW 1204 AFTN, für Planfräser, HB7515, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$ = 3,5 mm.
Vorschub f_z pro Zahn: 0,19 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,19 mm
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKW 1204 AFTN
Sorte	HB7515
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	bedingt geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	bedingt geeignet	230 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	bedingt geeignet	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	150 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	150 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		