

Garant**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SD., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 63/10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 214400 63/10 |
| GTIN | 4045197131782 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:**Höchste Produktivität durch:**

- **Höchste Schnittgeschwindigkeit.**
- **Höchste Vorschübe.**
- **Kurze Bearbeitungszeiten.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------|
| Gesamtlänge L_{ges} | 40 mm |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 22 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Schneiden-Ø D_c | 63 mm |
| passende Wendeschneidplatte | SD.. 0903 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219809 (8IP; 1,5 Nm) |
| maximaler Außen-Ø D_{max} | 71,2 mm |
| Ø D_3 | 71 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 10 |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{max} | 140 mm |
| Bohrzirkularfräsen a_p | 1,5 mm |
| Bohrzirkularfräsen Ø D_{min} | 134 mm |
| Rampinglänge L für α_{max} | 60,5 mm |
| Rampingwinkel α_{max} | 0,47 mm |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen |
| Fräsverwendung | Ramping |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Planfräser |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219809 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP | 674252 8IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,5 N·m | 211750 1,5 |