



Eckfräser 90° MECX mit Bohrung, für Wendschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227115 32/8
GTIN	4960664462933
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	32 mm
passende Wendschneidplatte	BD.. 0703
Wendeplattenschraube	229707 (T6; 0,45 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	6 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Rampingwinkel α_{max}	0,41 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	28 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	61 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	29 mm
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229707
---------------	--------