# **KYOCERa**

# Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070304 ER-JT, für Eckfräser, PR1210, Typ: GG



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	227156 GG		
GTIN	4960664622580		
Artikelklasse	25A		

# Beschreibung

### **Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0.3 \times D$ . Exakte  $90^{\circ}$  bis  $a_p = 4$  mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f<sub>z</sub> pro Zahn: 0,09 – 0,16 mm

# **Technische Beschreibung**

Тур	GG		
Vorschub f <sub>z</sub> pro Zahn	0,09 – 0,16 mm		
Eckenradius	0,4 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 070304 ER-JT		
Sorte	PR1210		
Schneidstoff	НМ		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		



# Anwenderdaten

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		