

**Garant**
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:  
22/43mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Artikelklasse	21R

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.**
**Verwendung:**

 Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.**
**Hinweis:**

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.

Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung &lt; 5.

**Technische Beschreibung**

Wirk-Ø D	22 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	43 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Plattengröße	25
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	102 mm
Fixierschraube	219926
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219926
---------------	--------