

**Garant**
**Zirkularfräser (ohne Platte), Hartmetall, Typ: 25XL**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Artikelklasse	21Q

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Nr. 217400 Gr. 8 und Gr. 11 sowie Nr. 217405 Gr. 11L ohne Innenkühlung.

Werkzeugaustausch: PowerCard

Innenkühlung: ja

für Platten-Typ: 01

kleinster Bohr-Ø D: 23 mm

Innen-Ø d<sub>1</sub>: 16 mm

maximale Schnitttiefe S<sub>max</sub>: 3 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 148,58 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 16 mm

**Technische Beschreibung**

Spannschrauben-Set	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Schaftausführung	zylindrisch
maximale Schnitttiefe S <sub>max</sub>	3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	148,58 mm
Innen-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
kleinster Bohr-Ø D	23 mm
für Platten-Typ	01
Innenkühlung	ja
Gewindetiefe	76,25 mm

Material Fräser	Hartmetall
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Zirkularfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219822
-------------------------------------	--------