


**Garant**
**Fräs-Wendeschneidplatte SDHT 0903 AEEN, für Planfräser, HB7710, Typ: GG**


## Bestelldaten

Bestellnummer	214470 GG
GTIN	4045197319555
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Wendepplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.**
- **Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.**
- **Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.**

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p_{max}} = 3 \text{ mm}$ .

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,17 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,17 mm
Typ	GG
ISO-Code Wendeschneidplatte	SDHT 0903 AEEN
Sorte	HB7710
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
GG(G)	geeignet	235 m/min	K
trocken	geeignet		