

**Garant**

**Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Tangential-Plan- / Eckfräser für **exakte 90°-Ecken**. Teils mit vertikal einstellbaren Schneiden für höchste Genauigkeiten. Präzise Wendeplattenbettung durch Spannbolzenklemmung.

**Technische Beschreibung**

Justierschraube	219892
passende Wendeschneidplatte	BG.. 15L5..
Spannbolzen	219893
Bolzen-Anzugsschraube	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Schneiden einstellbar	2

Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Spannbolzen	219893
Justierschraube	219892
Bolzen-Anzugsschraube	219894