

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SDHW 0903 AESN, für Planfräser, CU7725, Typ: ST500**

## Bestelldaten

Bestellnummer	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Wendepplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.**
- **Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.**
- **Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.**

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$ .

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,19 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,19 mm
Typ	ST500
ISO-Code Wendeschneidplatte	SDHW 0903 AESN
Sorte	CU7725
Schneidstoff	Cermet

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	350 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	255 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	230 m/min	P
trocken	geeignet		