



Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M12
Schneiden-Ø D_c	25 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	35 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	10 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	48 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	44 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,64 Grad
Ramplinglänge L für α_{max}	18 mm
Ø D_3	19 mm

Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------