


Garant**Gewinde-Fräswendeplatte für Außengewinde 60°, HB7720, Steigung: 1,25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218015 1,25
GTIN	4045197412249
Artikelklasse	21D

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Wendeplatte. **2fach einsetzbar.**

- **Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.**
- **Hohe Wiederholgenauigkeit.**

Verwendung:

Für metrische Außengewinde nach DIN / ISO (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

Technische Beschreibung

Innen-/Außenanwendung	Außen
Vollprofil	ja
Gewindesteigung	1,25 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Sorte	HB7720
Schneidstoff	HM
Gewindeart	M-LH
Gewindeart	M

Gewindeart	MF-LH
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Plattengröße	16 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Vorschub f_z in INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm
Schneidrichtung	rechts und links
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	80 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	70 m/min	K
CuZn	geeignet	120 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		