

Garant**Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Tangential-Plan- / Eckfräser für **exakte 90°-Ecken**. Teils mit vertikal einstellbaren Schneiden für höchste Genauigkeiten. Präzise Wendepplattenbettung durch Spannbolzenklemmung.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
passende Wendeschneidplatte	BG.. 15L5..
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Bolzen-Anzugsschraube	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Spannbolzen	219893
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Bolzen-Anzugsschraube	219894
Justierschraube	219892
Spannbolzen	219893