


Fräs-Wendeschneidplatte BGHX 15L5 PCFR, für Aluking Tangential-Hochleistungs-Plan- / Eckfräser, HU7810, Typ: ALU



Bestelldaten

Bestellnummer	214525 ALU		
GTIN	4045197608130		
Artikelklasse	21B		

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Hartmetall-Wendeschneidplatten, ideal zur Bearbeitung dünnwandiger ALU-Werkstoffe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 1 \times D / a_p = 5 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 10 \text{ mm}$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Тур	ALU		
Vorschub f _z pro Zahn	0,25 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	BGHX 15L5 PCFR		
Sorte	HU7810		
Schneidstoff	НМ		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		



Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	750 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	750 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	300 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		