



Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links, Schaft-Ø d1: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319117 50
GTIN	4067263237433
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:

- Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
- Alle Funktionsflächen geschliffen.
- Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Zum Plan-Einstecken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Schaftbreite b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Form	C
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme