



Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Artikelklasse	250

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	32 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	10 mm
Wendeplattenschraube	229708 (T8; 1,2 Nm)
Auskraglänge L ₁	50 mm
Gesamtlänge L _{ges}	150 mm
Schneiden-Ø D _c	50 mm
passende Wendeschneidplatte	BD.. 11T3
Anzahl Schneiden Z	5
Rampinglänge L für α _{max}	43 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	98 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	94 mm
Rampingwinkel α _{max}	0,27 Grad

Ø D ₃	44 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229708
---------------	--------