



## Akku-Ratschenschrauber lange Ausführung, Typ: M12FHIR14L



### Bestelldaten

Bestellnummer	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochgeschwindigkeits-Akku-Ratschenschrauber mit **langer Ausführung** ermöglicht Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum.

· **REDLINK™ PLUS Elektronik und bürstenloser POWERSTATE™ Motor**

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku und ohne Ladegerät.**

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

### Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme	Vierkant 1/4 Zoll
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,1 kg
Akkuspannung	12 V
typische Verwendung	Strong

maximales Drehmoment hart	47 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Bauform	Ratschenschrauber
Herstellerbezeichnung	M12FHIR14LR
Produktart	Schrauber