

**Garant**

**Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG.,  
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214515 63/4
GTIN	4045197610683
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Tangential-Plan- / Eckfräser für **exakte 90°-Ecken**. Teils mit vertikal einstellbaren Schneiden für höchste Genauigkeiten. Präzise Wendeplattenbettung durch Spannbolzenklemmung.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	40 mm
Bolzen-Anzugsschraube	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Justierschraube	219892
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	BG.. 15L5..
Spannbolzen	219893
Schneiden einstellbar	1

Anzahl Schneiden Z	4
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Bolzen-Anzugsschraube	219894
Spannbolzen	219893
Justierschraube	219892