

Garant

**GARANT Softcut® HSI weite Teilung, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z:
160/10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie. Äußerst stabile Plattenausführung für optimale Vorschübe. Wendepattenfixierung über Spezialschraube mit hoher Abscherunempfindlichkeit. Für Aufnahmen nach DIN 2079 mit 4 zusätzlichen Befestigungsbohrungen und ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Für ausgezeichnete Oberflächengüten. Gratfreies Fräsen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Für exakte 90°-Ecken bitte $a_p = 8$ mm wählen.

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendepatte **immer in der angegebenen Richtung (gegen Uhrzeigerrichtung) gedreht werden.**

Technische Beschreibung

Wendepattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
--------------------------	-----------------------

Schneiden-Ø D_c	160 mm
passende Wendeschneidplatte	SO.. 1205..
Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	10 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219833
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 5IP	674252 5IP