

Garant

**Aluking Plan- / Eckfräser 90° HPC mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BG.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Tangential-Plan- / Eckfräser für **exakte 90°-Ecken**. Teils mit vertikal einstellbaren Schneiden für höchste Genauigkeiten. Präzise Wendeplattenbettung durch Spannbolzenklemmung.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	80 mm
passende Wendeschneidplatte	BG.. 15L5..
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Bolzen-Anzugsschraube	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Spannbolzen	219893
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Justierschraube	219892
Schneiden einstellbar	1

Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Bolzen-Anzugsschraube	219894
Spannbolzen	219893
Justierschraube	219892