

metabo**Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Typ: SB18LTXBLI****Bestelldaten**

Bestellnummer	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Zweigang-Getriebe.**

Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen.

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten. Alle LT- und LTX-Modelle sind mit einem hochleistungsfähigen Schlagwerk ausgestattet für eine maximale Bohrleistung in Stein und Mauerwerk. Der Impulsbetrieb der LTX-Klasse hilft effektiv bei festsitzenden Schrauben oder beim Anbohren auf glatten Flächen.

Für schwerste Anwendungen empfehlen wir bürstenlose Typen, die Sie am „BL“ in der Bezeichnung sofort erkennen. Sie haben zusätzlich einen thermischen Überlastschutz, der den Motor vor Überhitzung schützt.

- **Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen.**
- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten.**

- **Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz.**
- **Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar.**
- **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akupacks und Ladegeräten der CAS Marken.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter und ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment weich	65 Nm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung	SB 18 LTX BL I
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	16 mm
Akkuart	Lithium-Ion
typische Verwendung	Heavy Duty
maximales Drehmoment hart	130 Nm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000
Verpackung	Metabox

Motorbauweise	bürstenlos
maximale Schlagzahl	38000 min ⁻¹
Produktart	Schlagbohrschrauber