

metabo**Akku-Schlagschrauber ohne Akku, Typ: 18LTX300****Bestelldaten**

Bestellnummer	074061 18LTX300
GTIN	4007430331892
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.**

Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):

- **Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.**
- **Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.**

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant und 300 Nm.**
- **Einziger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.**
- **Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.**
- **Zwölf Drehzahl-Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.**
- **Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitstelle.**

- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.**

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Gewicht ohne Akku	1,1 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximales Losbrechmoment	480 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment	300 Nm
Verpackung	Metabox
Energieversorgung	Akkubetrieben
typische Verwendung	Heavy Duty
Herstellerbezeichnung	SSW 18 LTX 300 BL
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Drehmomentstufen	12
Motorbauweise	bürstenlos
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant
maximale Schlagzahl	3750 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 2650 min ⁻¹
Produktart	Schlagschrauber

