

**HOLEX**

## Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 949615 2      |
| GTIN          | 4067263642701 |
| Artikelklasse | 92S           |

### Beschreibung

**Ausführung:**

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungsloch und Etikettenrahmen. Mit Kunststofffüßen.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Belüftungskonzept:** Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

**Norm:****DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

**Hinweis:**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tiefe                               | 500 mm                          |
| je Abteil Nutztiefe                 | 477 mm                          |
| je Kleider-Abteil Nutzhöhe          | 1420 mm                         |
| Anzahl Kleiderstange                | 1                               |
| je Hutablage Nutzhöhe               | 328 mm                          |
| Fachboden Breite                    | 298 mm                          |
| Unterbau Ausführung                 | Stahlfüße                       |
| für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis | 6 mm                            |
| Höhe                                | 1950 mm                         |
| Schloss Ausführung                  | Sicherheitsdrehriegelverschluss |
| Lüftungsschlitze Tür                | ja                              |
| je Abteil Nutzbreite                | 240 mm                          |
| Anzahl Abteile                      | 2                               |
| Schrank-Fronten                     | Vollblech-Flügeltür             |
| für Vorhängeschloss                 | ja                              |
| Norm                                | DIN 4547                        |
| Anzahl Fachboden fest               | 1                               |
| Breite                              | 600 mm                          |
| Sonderlackierung möglich            | nein                            |
| Fachboden Tiefe                     | 477 mm                          |
| Gewicht                             | 38 kg                           |
| Materialstärke                      | 0,8 mm                          |
| Türöffnungswinkel                   | 110 Grad                        |
| Farbauswahl                         | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005    |
| Produktart                          | Garderobenschrank               |