

Garant**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
15,1/30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Artikelklasse	21R

Beschreibung**Ausführung:****HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.****Verwendung:**Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.****Hinweis:**

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.

Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L _{ges}	85 mm
Plattengröße	24
Wirk-Ø D	15,1 mm
Fixierschraube	219926
Schaft-Ø D _s	20 mm
Auskraglänge L ₁	30 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Anzahl Spannuten	1
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219926
---------------	--------