



Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	949615 4
GTIN	4067263642725
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilmbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungsloch und Etikettenrahmen. Mit Kunststofffüßen.

Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Tiefe	500 mm
für Vorhängeschloss	ja
Höhe	1950 mm
je Hutablage Nutzhöhe	328 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1420 mm
Fachboden Tiefe	477 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
je Abteil Nutztiefe	477 mm
Anzahl Abteile	4
Anzahl Kleiderstange	1
Gewicht	68 kg
Sonderlackierung möglich	nein
Breite	1200 mm
Norm	DIN 4547
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
je Abteil Nutzbreite	240 mm
Fachboden Breite	298 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung	Stahlfüße
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank