KYOCER

Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 11T308 ER-N3, für Walzenstirnfräser, PR1210, Typ: GG



Bestelldaten

Bestellnummer	227481 GG		
GTIN	4960664622610		
Artikelklasse	25A		

Beschreibung

Hinweis:

Die Fräser werden mit gleicher Anzahl Wendeplatten der Form N2 und N3 bestückt. Bitte beachten Sie die Zuordnungshinweise am Träger.

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.3 \times D$.

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,09 – 0,2 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f _z pro Zahn	0,09 – 0,2 mm	
Тур	GG	
Eckenradius	0,8 mm	
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 11T308 ER-N3	
Sorte	PR1210	
Schneidstoff	НМ	



Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		