


Garant

Ab- / Einstechplatte, HU7310, Stechbreite w: 2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273709 2
GTIN	4067263736714
Artikelklasse	21L

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U
Stechbreite w	2 mm
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,05 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		