

Garant
**Hochleistungs-Gewindefräser, Weldonschaft, Wirk-Ø D / Auskraglänge L1:
16/28mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218050 16/28
GTIN	4045197447166
Artikelklasse	21R

Beschreibung
Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar **für rechte und linke Außen- und Innengewinde.** Für **Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.**

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Technische Beschreibung

Wirk-Ø D	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	83 mm
Auskraglänge L ₁	28 mm
Fixierschraube	219926
Plattengröße	24
Schaft-Ø D _s	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Anzahl Spannuten	2
Schaftausführung	Weldonschaft

Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	links und rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Gewindefräser

Zubehör

Spannschraube	219926
---------------	--------