

metabo**Bohrmaschine, Typ: BEV1300-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Für jeden Bohrdurchmesser die richtige Bohrmaschine.

Jede Bohrmaschine hat einen optimalen Drehzahlbereich für bestimmte Bohrdurchmesser, außerdem verfügen sie über eine Spindel mit Innensechskant-Aufnahme für Schrauber-Bits zum Einsatz auch ohne Bohrfutter.

- **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.**
- **Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben.**
- **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten.**
- **Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl.**
- **Zweigangetriebe.**
- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Rechts-Linkslauf.**
- **Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter.**

- **Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung.**
- **Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.**
- **Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.**
- **Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten.**
- **Kohlebürstenverschleißanzeige.**

Lieferumfang:

Inklusive Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel und Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	16 mm
Leistungsaufnahme	1300 W
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Kabellänge	4 m
maximale Drehzahl 1. Gang	1100 min ⁻¹
Rechts-/Linkslauf	ja
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	40 mm
maximales Drehmoment	16 Nm
maximales Drehmoment	44 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	3100 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 2. Gang	25 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	BEV 1300-2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 2. Gang	10 mm
Gewicht	2,7 kg
Spannhals-Ø	43 mm
Produktart	Bohrmaschine