

melabo[®]

Bohrmaschine, Typ: BE650



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 075070 BE650 |
| GTIN | 4061792201644 |
| Artikelklasse | 03D |

Beschreibung

Ausführung:

Für jeden Bohrdurchmesser die richtige Bohrmaschine.

Jede Bohrmaschine hat einen optimalen Drehzahlbereich für bestimmte Bohrdurchmesser, außerdem verfügen sie über eine Spindel mit Innensechskant-Aufnahme für Schrauber-Bits zum Einsatz auch ohne Bohrfutter. Das Futuro Plus Schnellspannbohrfutter sorgt für exakte Bohrergebnisse durch automatisches Nachspannen beim Bohren.

- **Kleine, handliche Bohrmaschine.**
- **Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.**
- **Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl**
- **Rechts- Linkslauf.**
- **Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.**

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter Futuro Plus.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-------|
| Rechts-/Linkslauf | ja |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang | 13 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Spannhals-Ø | 43 mm |
| Bohrfutter-Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang | 30 mm |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 1500 min ⁻¹ |
| Herstellerbezeichnung | BE 650 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Bohrmaschine |