

## metabo® Geradschleifer, Typ: GE710C



### Bestelldaten

Bestellnummer	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Artikelklasse	03D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.

- **Präziser Spannhals für stationären Einsatz.**
- **Vorwählbare Drehzahlstufen.**
- **Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.**

Besonders kurze, **kompakte Bauform** zum Arbeiten an Innenrundungen oder anderen Engstellen.

#### Lieferumfang:

Spannzange 6 mm, 2 Maulschlüssel.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

### Technische Beschreibung

Gewicht	1,4 kg
Drehzahlbereich	13000 - 34000 min <sup>-1</sup>
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	710 W

elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Herstellerbezeichnung	GE 710 Compact
maximale Vibration nach EN	6,8 m/s <sup>2</sup>
Produktart	Geradschleifer