

**metabo****Geradschleifer, Typ: GE710P****Bestelldaten**

Bestellnummer	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Artikelklasse	03D

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.

- **Präziser Spannhals für stationären Einsatz.**
- **Vorwählbare Drehzahlstufen.**
- **Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten.**

Die Geradschleifer mit **langer Schleifspindel** eignen sich **hervorragend zum Entgraten** oder zum Verschleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen.

**Lieferumfang:**

Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

**Technische Beschreibung**

Energieversorgung	Netzbetrieben
maximale Vibration nach EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Drehzahlbereich	10000 - 30500 min <sup>-1</sup>
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Herstellerbezeichnung	GE 710 Plus

Gewicht	1,6 kg
Leistungsaufnahme	710 W
Produktart	Geradschleifer