

metabo**Satiniermaschine, Typ: SE17-200****Bestelldaten**

Bestellnummer	077754 SE17-200
GTIN	4007430323545
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Satiniermaschine mit kraftvollen 1700-Watt-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren.

- **Schlanker Griffbereich für optimale Führung.**
- **Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer.**
- **Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel.**
- **Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff.**
- **Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild.**
- **Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.**
- **Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben.**

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	2,9 kg
Herstellerbezeichnung	SE 17-200 RT

Leistungsaufnahme	1700 W
Kabellänge	4 m
Drehzahlbereich	800 - 3000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14
Schleifrollenlänge	50 - 100 mm
Drehmoment	17 Nm
Schleifrollen-Ø	100 - 200 mm